

## Schiebebügelwagen

Traglast 150 kg, Ladefläche Länge x Breite 735 x 475 mm, Plattform aus Stahl mit Gummibelag, Aufbau 1 Stirnwand (offen), Schiebebügel klappbar, Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber, 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern, mit Vollgummi-Bereifung



Artikelnummer: 531194



## Plattformwagen

### klappbar

Schiebebügelwagen

- Traglast 150 kg
- Ladefläche Länge x Breite 735 x 475 mm
- Plattform aus Stahl mit Gummibelag
- Aufbau 1 Stirnwand (offen)
- Schiebebügel klappbar
- Gestell mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in silber
- Stahlkonstruktion
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 100 mm
- mit Vollgummi-Bereifung
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt

## Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Euronorm	nein
Wagentyp	Plattformwagen	Schiebebügel	1 Stück
Plattformwagentyp	Schiebebügelwagen	Klappfunktion	Schiebebügel klappbar
Traglast	150 kg	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
klappbar	ja	Bereifung	Vollgummi
Ladeflächenlänge	735 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Ladeflächenbreite	475 mm	Radanordnung	rechteckig
Material Plattform	Stahl	Durchmesser Rad	100 mm
Oberfläche Plattform	mit Gummibelag	Anlieferung	zerlegt
Aufbauten	1 Stirnwand (offen)	Oberfläche	kunststoffbeschichtet
nestbar	nein	Farbe	silber
Material	Stahl	Gewicht	8,3 kg

## Dazu passt auch ...

215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
762972		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Inhalt 31 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
948868		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 220 x 400 x 300 mm, Inhalt 21 l, Aus Polypropylen in blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen