

## Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem

Höhe x Breite 750 x 530 / 930 mm,  
aus Stahl mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung



Artikelnummer: 746127



## Aufsatzelement für Trennwandsystem

Aufsatzelement für Wandelement für Trennwandsystem

- Höhe x Breite 750 x 530 / 930 mm
- Systemmaß 550 - 950 mm
- Drahtgitter 40 x 40 x 3,8 mm
- in der Breite ausziehbar
- Rahmen aus C-Profil
- aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung

### Technische Details

Verkehrssicherung	Sicherheitsausstattung	Breite Masche	40 mm
Sicherheitsausstattung	Trennwandsystem	Drahtstärke	3,8 mm
Gitterelement	Aufsatzelement für Wandelement	Stellwand Funktion	in der Breite ausziehbar
Höhe	750 mm	Profil	C-Profil
Breite	530-930 mm	Material	Stahl
Systemmaß	550-950 mm	Oberfläche	pulverbeschichtet
Höhe Masche	40 mm	Gewicht	12 kg

## Dazu passt auch ...

144768		<p>Loch-/Schlitzplatten-Rollwagen, Höhe x Breite x Tiefe 930 x 1000 x 500 mm, 2 x Lochplatte, 2 x Schlitzplatte, aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau/RAL5010 Enzianblau, inkl. 10-teiligem Werkzeughaltersortiment und 12 Sichtlagerkästen, mit Auflageboden aus Stahl mit Riffelgummimatte</p>
208490		<p>Komplettpacktisch, Höhe x Breite x Tiefe 850 x 1600 x 800 mm, Platte aus Stahl mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung in Dekor hellgrau, 4-Fußgestell aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5017 Verkehrsblau, 1 Abrollvorrichtung, 2 Böden, 8 Steckbügel</p>
210871		<p>Mobiler Scherenhubtisch, Traglast 1000 kg, Plattform Länge x Breite 1150 x 530 mm, Einfachscherer aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL2002 Blutorange</p>
529885		<p>Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2000 x 2062 x 436 mm, Fachlast 80 kg, 2 Regalfelder mit je 5 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Nutzung einseitig, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Ebenen mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung</p>