

Liquimate 2K Sekundenkleber

Beschreibung

Universell einsetzbarer 2-Komponenten-Sofortklebstoff für schnelle, professionelle Reparaturen. Spaltfüllend bis zu 6 mm. Härtet vollständig aus.

Eigenschaften

- ausgezeichnete Klebeeigenschaften
- tropffrei
- schnellaushärtend
- spaltfüllend bis zu 6 mm
- mechanisch bearbeitbar
- extrem schlagfest

Technische Daten

Farbe/Aussehen	transparent (A), weiß (B)
Basis	Cyanacrylat
Dichte	1,09 (A), 1,17 (B) g/ml
Geruch	stechend (A), charakteristisch (B)
Flammpunkt	80 (A), >100-<160 (B) °C
Viskosität bei 23 °C	195.000 (A), 63.000 (B) mPas
Form	flüssig
Lagerfähigkeit	12 Monate
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +80 °C
Endaushärtung bei 25 °C	24 h

Einsatzgebiet

Hervorragend geeignet für verschiedene Werkstoffe wie z. B. Kunststoff, Gummi, Metall, Holz, Leder und Papier. Durch seine gelförmige Konsistenz auch bei senkrechten Flächen einsetzbar.

Hinweis

Um die Doppelspritze zusammenzusetzen, zuerst den Kolben einführen. Danach die Kappe entfernen und den statischen Mischer anbringen.

Zusätzlich erhältlich:

Art. Nr. 21470, Ersatzmischerspitzen

Anwendung

Die zu verklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Den Kleber auf eine der beiden Flächen auftragen und innerhalb 1 Min. mit dem anderem Teil zusammenfügen. Die Positionierzeit beträgt je nach Werkstoff 5-75 Sek. Kleber kühl und



trocken lagern.

Erhältliche Gebinde

10 g Blister 21262
D-GB-F-I-E-P

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.