


## MLN 25/1 schwarz/black

Industrial Connectors:Meß- und Prüfzubehör:Meßleitungen:4 mm System

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Hochwertige Messleitung, beidseitig 4mm Stecker mit Käfigfeder sowie 4 mm Buchse für Turmsteckbauweise. Kontaktfeder aus Kupfer-Beryllium vernickelt. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest.
Typ	MLN 25/1 schwarz/black
Bestell-Nr.	934 058-100
System	4 mm System
Leitungslänge	25 cm
Leitungsquerschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Leitungsmaterial	PVC
Leitungsfarbe	schwarz
Gehäusefarbe	schwarz
Farbvarianten	●●●●●
weitere Standardvarianten	Farbe rot, Bestell-Nr. 934 058-101; Farbe blau, Bestell-Nr. 934 058-102; Farbe gelb, Bestell-Nr. 934 058-103; Farbe grün, Bestell-Nr. 934 058-104

### Zeichnung



#### Technische Daten

Stiftdurchmesser	4 mm
Kontaktart	gefederter Stift
Anschlußart	Stift und Buchse 4 mm Durchmesser
Leitungstyp	LEH-XY
Leitungsspezifikation	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau	259 x 0,07
Bemessungsspannung	DC 60 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	8,5 mOhm

#### Werkstoff

Kontaktmaterial	Kontaktstift: Messing, Kontaktfeder: Kupfer-Beryllium
Kontaktoberflächenmaterial	vernickelt
Gehäusematerial	PA

#### Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich	-15 °C bis +70 °C
-------------------	-------------------

#### Brennbarkeitsklassen

Leitung	94 HB
Gehäuse	94 V-2