

Artikel-Nr.	9025575
Bezeichnung	Wandverteiler Kunststoff Baureihe STROBL BV 32/5 16/5 3xSSD M32ÖoBVu H Ea IP54
Langbeschreibung	Kunstst.-Wandverteiler Modell STROBL IP54 520x222x140 2x10TE 1xBohrung M32 oben, 1xBlindverschraubung M32 unten 1xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 32A 3p C 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler auf HKL-Klemme (max.5x25qmm/5x16qmmYFI) verdrahtet
GTIN (EAN)	9003399946936
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	6,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Handhabung	Wandmontage
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
Höhe	520 mm
Breite	222 mm
Tiefe	140 mm



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9025575>

