

**Artikelnummer:** 125671

**Kurzbeschreibung:** Palletwagen AGILE, 1,2 t lading, elektrisch, LED-display, tractieaandrijving & snelheffen, pat. 2WD-besturingssysteem, L 1150 mm

**Langbeschrijving:** Palletwagen AGILE, 1,2 t lading, elektrisch, LED-display, tractieaandrijving, gepatenteerd 2WD aandrijfsysteem, diverse varianten vorklengte: De AGILE palletwagen met gepatenteerd 2WD aandrijfsysteem is de ideale hulp in magazijnen en fabrieken. Het is ideaal voor gebruik in kleine ruimtes. Ontworpen om ladingen tot 1,2 ton te vervoeren en te rijden met een snelheid tot 5,3 km/u, is het ook de eerste elektrisch aangedreven pallettruck met 2 aandrijfwielen, die zorgt voor een betere stabiliteit en tractie. Omschakelen van handmatige naar elektrische bediening is eenvoudig met de AGILE. Naast een LED-display is hij uitgerust met 150 mm brede, 55 mm dikke en groen gekleurde vorken voor het hanteren van lasten, met een hefbereik van 85 tot 200 mm. Een geïntegreerd proportioneel ventiel dat naar de zwarte helmstok leidt, maakt het mogelijk om de lading bijzonder gevoelig te laten zakken op de plaats van bestemming en gebruik. De banden van de pallettruck zijn nonchalking stuurrollen van rubber met een diameter van 82 mm en tandemlaadrollen van polyurethaan met een diameter van 200 mm. U ontvangt de AGILE-pallettruck met een sleutel voor het slot en een externe lader met een lithium-ionbatterij (36 V/10,4 AH), die in slechts 2 uur volledig is opgeladen. Hij is ook verkrijgbaar in verschillende vorklengtevarianten. Alle varianten zijn voorzien van een tractieaandrijving. De versie met een 1150 mm lange vork is ook verkrijgbaar met een praktische, handmatige snelheffingsfunctie. Dit maakt het mogelijk om een pallet in slechts 2 pompcycli op te tillen.

**Meer details:**

- Eerste elektrisch aangedreven pallettruck met 2 aandrijfwielen voor optimale stabiliteit en tractie
- Ideaal voor gebruik in magazijnen en operaties, zelfs als de ruimte beperkt is
- Gepatenteerd 2WD aandrijfsysteem
- Eenvoudig schakelen tussen handmatige en elektrische aandrijving
- Geschikt voor het vervoer van ladingen tot 1,2 ton
- 150 mm brede en 55 mm dikke vorken
- LED-display
- Maximumsnelheid van 5,3 km/u
- Niet-kalkende rubberen zwenkwielen met  $\approx 82$  mm
- Tandemlaadrollen van polyurethaan met  $\approx 200$  mm
- Levering inclusief vergrendelingsleutel en externe lader met lithium-ionbatterij (36 V/10,4 AH)
- Verkrijgbaar met verschillende vorklengtes (waarvan versie met vorklengte 1150 mm ook verkrijgbaar met snelhefffunctie)
- Slagbereik: 85-200 mm
- Kleur van de vorken: groen
- Kleur van de dissel: elk zwart
- Totale afmetingen: verschillend afhankelijk van de gekozen variant
- Totaalgewicht: verschillend afhankelijk van de gekozen versie

