

Artikelnummer: 138988

Kurzbeschreibung: Containerbak CW 3, staal, voor afzetcontainer tot 10 m⁻³, neigingshoek 5-°, 3300 x 2030 x 560, RAL6011



Langbeschrijving: containerbak CW, staal, voor afzetcontainer tot 10 m⁻³, neigingshoek 5-°, versch. afmetingen/kleuren: De CW stalen containergoot met een hellingshoek van 5-° is geschikt voor het bezinken van containers met een volume tot 10 m⁻³. Het model is verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren. Met deze praktische containerput is een veilige opslag van diverse speciale afvalstoffen in bezinkcontainers mogelijk. Deze afvalstoffen kunnen bijvoorbeeld verontreinigd zijn met emulsies, koelsmeermiddelen of olie'«n. Het badplafond dient als bescherming tegen vervuiling van de vloeistoffen. Het kan zowel binnenshuis als onder het dak worden gebruikt. De kuip is geschikt voor alle bezinkbakken volgens DIN 30720 met een inhoud tot 10 m⁻³. Er zijn vier aanzuigopeningen die worden beschermd door een verwijderbare zeef. Tegelijkertijd dienen deze openingen als niveau-indicatoren. De basis van de robuuste en eenvoudig te reinigen stalen kuip heeft een hellingshoek van 5-°. Er zijn kraanschoenen voor kraanmontage. Meer details:

- Voor containercontainers volgens DIN 30720 tot 10 m⁻³.
- 4 aanzuigopeningen
- Basis met een hellingshoek van 5-°.
- Kraanschoenen voor kraanmontage
- Opvangcapaciteit: 880/1078/1276 l.
- Oppervlaktebelasting: 20000 kg
- Materiaal: staal
- Kleur: RAL 2000 (geel), RAL 3000 (rood), RAL 5012 (blauw), RAL 6011 (groen), RAL 7005 (grijs).
- Afmetingen CW 1: L 2300 x B 2030 x H 560
- Afmetingen CW 2: L 2800 x B 2030 x H 560
- Afmetingen CW 3: L 3300 x B 2030 x H 560
- Gewicht: 562/709/810 kg

