

VÁLVULA DE BOLA CON RACOR MANGUERA



BALL VALVE WITH HOSE UNION BIBCOCK

CONSTRUCCIÓN

MATERIALS

- Cuerpo: Latón MS58 cromado
- *Body: Chrome-plated brass MS58*
- Bola: Latón cromado pulido
- *Ball: Polished chrome-plated brass*
- Anillos de cierre: Teflón (PTFE)
- *Seats: Teflón (PTFE)*
- Eje: Latón
- *Stem: Brass*
- Palanca: Acero plastificado
- *Lever: Plastified steel*
- Temperatura mínima: 10°C
- *Min. temperature: 10°C*
- Temperatura máx.: 130°C
- *Max. temperature: 130°C*
- Presión máxima: 25 bar
- *Max. pressure: 25 Bar*

DIMENSIONES (mm)

DIMENSIONS

Rosca Thread	1/2" x 3/4"	3/4" x 1"	1 x 1 -1/4"
A	83	94	123,5
B	45	47	52,0
C	86	86	114,0
DØ	10	12	15
Peso Weight (Kg)	0,155	0,220	0,348
Uds caja Units box	10	10	5
Código Code	AA 03 831	AA 03 832	AA 03 670



APLICACIONES

APPLICATIONS

Agua caliente y fría, aire comprimido, etc...
 Warm and cold water, compressed air, etc.

