

Artikelnummer: 131052

Kurzbeschreibung: Schäfer Shop Select Werkbank, mobil, höhenverstellbar, Unterbau, 2 Schübe & Zentralverschluss, bis 200 kg, B 1500 mm, w.alu. RAL 9006/enz.blau RAL 5010

Langbeschreibung: Mithilfe dieser mobilen und höhenverstellbaren Werkbank von Schäfer Shop Select arbeiten Sie in Lager, Werkstatt und Betrieb gleichermassen effizient wie professionell. Für die platzsparende Aufbewahrung von häufig dafür benötigtem Werkzeug und anderen Hilfsmitteln ist sie mit einem 564 mm breiten, 572 mm tiefen und 400 mm hohen Unterbau ausgerüstet, welcher unter ihrer Arbeitsplatte montiert wird.

Dieser Unterbau ist als stählerner Schubladenkasten ausgeführt und verfügt über insgesamt zwei, innenseitig jeweils 459 mm breite sowie 459 mm tiefe und 150 mm hohe Schübe. Sie lagern auf leichtgängigen Präzisions-Kugellagerführungen und besitzen farblich in Enzianblau RAL 5010 gehaltene Fronten. In den an ihrer Oberseite jeweils mit einer durchgehenden Beschriftungsleiste versehenen Schüben finden verschiedene arbeitsrelevante Gegenstände ausreichend Platz. Vor dem Zugriff durch Unbefugte lassen sie sich mittels des Schubkasten-Zentralverschlusses optimal sichern.

Werkarbeiten aller Art nehmen Sie auf der 1500 mm breiten Buche-Multiplexplatte vor. Mit einer Stärke von 40 mm und einer maximalen Tragkraft von bis zu 200 kg bei gleichmässiger und statischer Last ist sie auch intensiver und dauerhafter Beanspruchung bestens gewachsen.

Die Arbeitsplatte wird von einem robusten, pulverbeschichteten Stahlgestell getragen. Die dort angebrachte Quertraverse besitzt ebenfalls eine Tragkraft von bis zu 200 kg bei gleichmässiger, statischer Belastung. Besonders praktisch das Gestell ermöglicht die manuelle Anpassung der Werkbankhöhe in einem Bereich von 676 bis 888 mm. Dies steigert den Arbeitskomfort zusätzlich.

Für ein Maximum an Flexibilität bei der Wahl ihres Standortes ist das Gestell der Schäfer Shop Select Werkbank zudem mit vier leichtgängigen Lenkrollen mit einem Durchmesser von jeweils 160 mm ausgestattet. Zwei von ihnen besitzen praktische Feststellbremsen.

Entscheiden Sie sich bei dieser mobilen und manuell höhenverstellbaren Werkbank von Schäfer Shop Select zwischen zwei verschiedenen Ausführungen.

In der einen Variante sind das Gestell und der Unterbau-Korpus farblich einheitlich in Lichtgrau RAL 7035 gehalten.

In der anderen Variante besitzen sowohl das Gestell als auch der Korpus des Unterbaus optisch aufeinander abgestimmt die Farbe Weissaluminium RAL 9006.

In beiden Fällen belaufen sich die Gesamtmasse der Werkbank auf B 1500 x T 700 x H 676-888 mm bei einem Gesamtgewicht von 143 kg. Ihre Lieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage.

Ausführung:

Professionelle Werkbank
Höhenverstellbar
Ideal für den Einsatz in Lager, Werkstatt und Betrieb
Mobil einsetzbar dank 4 Lenkrollen

davon 2 mit Feststellern
jeweils 160 mm

Mit praktischem Schubladen-Unterbau zur Aufbewahrung von Werkzeug und Arbeitsutensilien
dessen Korpusfarbe passend zur gewählten Gestellfarbe

Arbeitsplatte:

1500 mm breite und 40 mm starke Multiplexplatte

besonders strapazierfähig
mit zu 200 kg gleichmässig statisch belastbar

Farbe: Buche



Unterbau (wird unter der Arbeitsplatte montiert):

Schubladenkasten aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl

2 Schubladen
gelagert auf Präzisions-Kugellagerführungen
jeweils mit durchgehender Beschriftungsleiste auf der Oberseite
mit Zentralverschluss

Farbe Schubladenfronten: jeweils Enzianblau RAL 5010
Innenmasse Schubladen: jeweils B 459 x T 459 x H 150 mm
Gesamtmasse Gehäuse: B 564 x T 572 x H 400 mm

Gestell:

Aus hochwertig pulverbeschichtetem Stahl
Manuell höhenverstellbar im Bereich von 676 bis 888 mm
Mit Quertraverse

mit bis zu 200 kg gleichmässig statisch belastbar

Farbe: wahlweise Lichtgrau RAL 7035 oder Weissaluminium RAL 9006

Weitere Details:

Anlieferung erfolgt zerlegt für die einfache Selbstmontage
Gesamtmasse Werkbank: jeweils B 1500 x T 700 x H 676-888 mm
Gewicht: jeweils 143 kg
Made by Schäfer Shop Select

Hersteller: Schäfer Group

EAN/GTIN: 4250510861707