

Auffangwanne

für 4 x 200-Liter-Fass,
Auffangvolumen 218 l, Höhe x Breite
x Tiefe 255 x 2415 x 815 mm, mit PE-
Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung, aus Stahl mit
korrosionsschützender
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 104768

Auffangwanne

Auffangwanne





- zur Lagerung unter Dach
- Geeignet für wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe
- für 4 x 200-Liter-Fass
- Auffangvolumen 218 l
- Höhe x Breite x Tiefe 255 x 2415 x 815 mm
- mit PE-Einsatz und Gitterrost aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
- Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm für den Staplertransport
- Bauweise der Wanne behördlich zugelassen



Technische Details

Gefahrstoff-Lagertyp	Auffangwanne	Oberfläche	verzinkt
Auffangwannentyp	Auffangwanne	Auffangwanne Ausstattung	PE-Einsatz, Gitterrost
Lagerort	unter Dach	Material	Gitterrost Stahl
Kapazität	4 x 200-Liter-Fass	Oberfläche	Gitterrost verzinkt
Auffangvolumen	218 l	Unterbau	Stützfüße
Gefahrstofffeignung	wassergefährdende, brennbare und ätzende Stoffe	unterfahrbar	ja
Bauweise (Zulassung)	Bauweise der Wanne behördlich zugelassen	Unterfahrhöhe	100 mm
Höhe	255 mm	stapelbar	nein
Breite	2415 mm	fahrbar	nein
Tiefe	815 mm	Farbe Ausführung	verzinkt
Material	Stahl	Gewicht	152 kg

Dazu passt auch ...

208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm
525732		Gefahrensymbol, wassergefährdend, Aufkleber, aus Folie, Höhe x Breite 20 x 20 mm