

KERN EOB300K100A



Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte - auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen



Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	100 g
Anwärmzeit:	10 min
Auflösung:	3000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	300 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	3 s
Empfohlenes Justiergewicht:	200 kg (M2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	200 g
Reproduzierbarkeit:	100 g
Tarierbereich:	300 kg
Wägebereich [Max]:	300 kg
Wägeeinheiten:	lb kg PCS
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	2,500 cm
-----------------------------	----------

Funktionen

Data-Hold-Funktion:	ja
Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Umgebungstemperatur (max.):	35 °C
Umgebungstemperatur (min.):	5 °C

Energieversorgung

Batterie:	4x1.5 V AA
Batterie-Betriebsdauer:	60 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO CH UK US

Dienstleistungen (optional)

DAkKS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	370 x 360 x 150 mm
---------------------------------	--------------------

Bruttogewicht:	5,100 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	3,690 kg
Versandart:	Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH):	235 x 114 x 51 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	315 x 305 x 57 mm
Gehäusematerial:	Kunststoff
Kabellänge Anzeigegerät:	1,800 m
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Wandhalterung:	ja

Piktogramme

STANDARD



OPTION

