

Datenblatt



Artikelnummer

3000276037

Gehäuse / Abmessungen

Gehäusetyp

Serie

Befestigung

Lochbild / Lichte Weite

Stärke Befestigung / Gabel

Oberfläche



Rad / Abmessungen

Durchmesser

100 mm

Radfelge

Stahlblechfelge

Lauffläche

Vollgummi schwarz

Lagerung

Rollenlager

Fadenschutz

ohne separaten Fadenschutz

Nabenbreite

40 mm

Achsbohrung

12 mm

Achsschraube

M8

Temperaturbereich

-20°C bis +60°C

max. dyn. Traglast

75 kg

test norm

DIN EN 12532

