

# LogiLink.

## Wi-Fi Smart IP-Kamera

### Smarte IP-Kamera für den Innenbereich

- Steuerung über ein bestehendes Wi-Fi-Netzwerk mit der kostenlosen Smart Life oder Megos Smart Home App
- Tuya kompatibel, unterstützt Amazon Alexa und Google Home
- Schutz: IP20
- Systemanforderungen: Android 5 oder höher / iOS 11 oder höher
- durch die Zwei-Wege-Audioübertragung kann mit Personen vor der Kamera kommuniziert werden

### Technische Details:

- Video-Auflösung: 1920x1080, 1280x720, 640x360
- Bildaufzeichnung Standard H.264+
- Audiocodierung Standard G.711A
- Frequenzbereich 2.350 - 2.500 MHz
- max. Sendeleistung: 0,5 mW / max. Sendeantennenverstärkung: 2 dBi
- Nennspannung DC 5 V/1,5 A
- Stromversorgung über USB (DC 5 V)
- max. Leistungsaufnahme: 4 Watt / Standby-Leistungsaufnahme: 0,6 Watt
- Brennweite 3,6 mm
- Sensor: 1/2,8" CMOS - 2 Megapixel
- Lichtempfindlichkeit: 0,02 Lux / Blendenöffnung: F1.2
- Nachtsicht Reichweite: bis zu 10 m
- eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Signal-Rausch-Verhältnis: 58 dB(A)
- drehbar um 355° (PAN) / schwenkbar um 90° (TILT)
- Bewegungsverfolgung & Bewegungserkennung
- Aufnahme-Modi: Manuell / Bewegung / Zeitplan
- Speicherkapazität MicroSD-Karte: bis zu 128 GB oder Cloud
- Reichweite: bis zu 10 m (im freien Gelände)
- aus Kunststoff
- Maße: (B)85 x (T)65 x (H)105 mm, Gewicht: 170 g
- inkl Netzadapter mit Eurostecker, 1,2 m USB-Ladekabel & Schraubenpaket

### Anwendungsbeispiele:

- beispielsweise für die Überwachung von Innenräumen aller Art, Baby- oder Haustierüberwachung



Wi-Fi Smart IP-Kamera



Wi-Fi Smart IP-Kamera, Rückansicht



Lieferumfang



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung



Symbolbild: zeigt das Produkt in der Anwendung

Produkt	Ausführung	Übertragung	Auflösung	Einsatzbereich	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
Wi-Fi Smart IP-Kamera	HD	WLAN	1.920 x 1.080 Px	Innenbereich / Tag & Nacht	SH0117	11117685