




	Produktbezeichnung	Ölbinder-Typ			Basismaterial	Aufnahmevermögen	nicht brennbar	Einsatzort			Verpackungsart			Seite
		Typ I	Typ II	Typ III R				auf Straßen	auf Gewässern	in Gebäuden	Sack	Eimer	Flasche	
 <b>UNIVERSAL</b>	Universal Grobkorn			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			484
	Universal Feinkorn			✓	Calciumsilikat	☹☹	✓	✓		✓	✓			484
	Gran-Sorb Universal				Zellulose	☹☹				✓	✓			484
	Universal Extra Grob			✓	Sepiolith	☹	✓	✓		✓	✓			484
	Absodan Universal			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			483
	Absodan Plus			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			483
	Absodan SuperPlus			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			483
 <b>ÖL</b>	Umweltfreundlicher, schwimmfähiger Ölbinder	✓	✓	✓	Torf	☹☹☹		✓	✓	✓	✓			485
	Schwimmfähiger Ölbinder	✓	✓	✓	Perlit	☹☹☹	✓		✓	✓	✓			485
	Ölbinder Quick-Sorb			✓	Polyurethan	☹☹☹				✓	✓			485
	Ölbinder Allwetter			✓	Polyurethan	☹☹		✓		✓	✓	✓		485
 <b>SPEZIAL</b>	Multi-Sorb mit Farbindikator			✓	Kieselgur	☹☹☹		✓		✓		✓	✓	486
	Multi-Sorb			✓	Kieselgur	☹☹☹		✓		✓	✓		✓	486
	Öl- und Chemikalienbinder			✓	Diatomeenerde (Moler)	☹☹	✓	✓		✓	✓			486



## Universalbinder Absodan

- mineralisches Granulat auf Basis von Moler (kalziniert)
- wirkt schnell, ist sicher in der Anwendung und kann auf festen Oberflächen alle Arten von Flüssigkeiten aufnehmen: Öle, Säuren, Basen, wässrige und organische Lösungen
- kapselt die absorbierte Flüssigkeit in der porösen Struktur ein
- chemisch inert gegenüber sämtlichen Flüssigkeiten (außer Flusssäure)
- in unbenutztem Zustand nicht brennbar

Ausführung	Absodan Universal	Absodan Plus	Absodan SuperPlus	
Inhaltsmenge (kg)	20	10	20	10
Aufnahmekapazität [Liter / VE]	16	9	19	10
Schüttgewicht [g/l]	507	533	533	542
Korngröße min [mm]	1,00	0,50	0,50	0,30
Korngröße max [mm]	3,0	1,0	1,0	0,7
Anzahl Sack pro Palette	36	78	36	78
Bestellnummer	256-705-J0	256-707-J0	256-706-J0	256-708-J0

## Streugutwagen GritCaddy

- **Damit Granulat, Sand, Bindemittel und sonstiges Streugut im Gebäude und in Außenbereichen immer schnell am Einsatzort ist.**
- optimierte Schwerpunktanordnung für mühelose Manövrierbarkeit
- Schutzdeckel mit leichtem Gefälle für Wasserablauf
- mit leichtgängigen Rädern und großem, komfortablem Griff
- witterungsbeständig
- leicht zu reinigen
- Maße außen B x T x H (mm): 700 x 670 x 1145
- Maximales Füllvolumen: 60 Liter

Bestell-Nr. 216-690-J0



Streugut und kompakte Handschaufeln können im großzügigen Stauraum des GritCaddy verstaut werden.