



Der innovative schwedische Hersteller KONGAMEK entwickelt praktische und ansprechende Transportgeräte. Hier finden Sie eine Auswahl an Produkten für den reibungslosen innerbetrieblichen Transport!

Tischwagen KM Ergo aus Stahl, mit 2 MDF-Böden

Ansprechender Tischwagen mit einer Tragfähigkeit von gesamt 1200 kg

- hochwertige Pulverbeschichtung, B x T: 680 x 1200 mm
- leichtes Manövrieren dank ergonomischem Schiebebügel
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellern) aus PA / Elastik spurlos, Präzisionskugellager



Bestell-Nr. 267-576-J0

Gasflaschenwagen KM Ergo

Ergonomischer Gasflaschenwagen zum rückschonenden Wechseln von Gasflaschen

- einfach in der Handhabung, ohne schweres Heben - s. Video
- elektrolytisch verzinkt
- für 1 Gasflasche à 50 Liter (max. Ø 235 mm)



Bestell-Nr. 255-319-J0

Palettenwagen KM für Europaletten

Verschweißtes Fahrgestell für Europaletten 1200x800 mm, mit Palettenhalter.

- Version mit höhenverstellbarer Plattform: 655 - 835 mm, Traglast 800 kg
- elektrolytisch verzinkt für besten Korrosionsschutz
- 2 Bock- und 2 Lenkrollen (mit Feststellern) aus Vollgummi



Bestell-Nr. 255-369-J0

Schmaler Tisch- und Transportwagen KM

Besonders wendig mit 4 Lenkrollen, 2 davon mit Feststellern.

- elektrolytisch verzinkt, Tragkraft 150 kg
- 2 melaminbeschichtete Böden, kunststoffummantelter Schiebebügel für sicheren Halt



Schmaler Transportwagen KM, Böden in weiß, Bestell-Nr. 255-334-J0

Schmaler Transportwagen KM, Böden in rot, Bestell-Nr. 255-335-J0

Betriebsroller KM Scooter, mit Fußbremse

Komfortabler Roller für einen schnellen und sicheren Wechsel zwischen den Arbeitsstätten.

- gummierte Griffe für ergonomischen Halt, Fußplatte mit rutschfester Oberfläche für sichere Fußstellung
- 3 Rollen mit unplattbarer Bereifung



Bestell-Nr. 255-373-J0

Edelstahlwagen KM, mit Klappbügel

vielseitiger und wendiger Plattformwagen aus Edelstahl

- Plattform B x T: 520 x 825 mm, Tragkraft 100 kg
- klappbarer Bügel ermöglicht platzsparendes Verstauen



Bestell-Nr. 255-348-J0

Allzweckwagen KM Ergo, mit optimalem Höhenausgleich

Oberer Boden mit automatischer Anpassung an die ideale Arbeitshöhe beim Be- oder Entladen, einstellbar in 5 Stufen für Lasten bis zu 90 kg

- verzinkt und mit Klarlack überzogen, für hervorragenden Korrosionsschutz
- 4 Lenkrollen aus TPR grau-spurlos, Präzisionskugellager, 2 Lenkrollen mit Feststellern

TOP-PRODUKT

Bestell-Nr. 267-577-J0



Stabiler Langgutwagen KM

Ideal für lange Güter wie z.B. Rohre, auch bei schwerer Last einfach zu verfahren.

- Länge verstellbar auf 2500, 3500 und 4000 mm
- mit 4 Eckpfosten, Deichsel und Kupplungs-Öse, Traglast 3500 kg
- luftbereifte Räder, Ø 540 mm



Bestell-Nr. 267-581-J0

ESD-Etagenwagen KM, mit 2 höhenverstellbaren Böden

Vielseitiger, geprüfter Wagen für den Einsatz im ESD-Bereich, z.B. zum Schutz elektrischer Bauteile bei Transport oder Lagern

- elektrolytisch verzinkt, mit leitenden Belägen und Böden, B x T: 470 x 945 mm, Tragkraft 250 kg
- B x T x H: 470 x 945 x 1120 mm, Tragkraft 250 kg
- 4 Lenkrollen aus elektrisch leitfähigem Vollgummi



Bestell-Nr. 267-582-J0

Reinigungswagen KM Heavy Duty

Robuster Reinigungswagen für den täglichen Einsatz in Innen- und Außenbereichen wie Werkstatt, Lager, Produktion, Parkplätze usw.

- komfortabel laufende große Luftreifen auf Stahlfelgen
- praktische Halterungen zum sicheren Mitführen von Besen, Schaufel, Müllsäcken, Handschuhen etc.
- leichtes Manövrieren dank ergonomischem Schiebebügel



Bestell-Nr. 267-578-J0

Stabiler Schwerlastwagen KM

Ausgestattet mit Deichsel mit Kupplungs-Öse und Parkbremse

- pulverbeschichtetes Rohrrahmengestell, Sperrholzboden, B x T: 1000 x 2000 mm
- Tragfähigkeit: 750 kg dynamisch, 1500 kg statisch
- luftbereifte Räder, Ø 400 mm



Bestell-Nr. 267-580-J0