

fetra chariot à timon

force 200 kg, plateau longueur x largeur 795 x 445 mm, plateforme en bois, rehausse rambarde, structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant, 2 roues, avec bandage airsur jante tôle d'acier



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 118674

fetra Chariot à timon

Force 200 kg

chariot à timon

- force 200 kg
- plateau longueur x largeur 795 x 445 mm
- plateforme en bois
- rehausse rambarde
- timon vissé
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5007 bleu brillant
- 2 roues
- avec bandage airsur jante tôle d'acier
- moyeu avec roulement à rouleaux
- disposition des roues parallèle
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	timon	vissé
type de chariot	chariot à timon	Plateau Lxl	795x445 mm
charge	200 kg	norme européenne	non

rehausses	rambarde	équipement chariot	sans équipement
longueur de plateau	795 mm	nombre/type de roulettes	2 roues
largeur de plateau	445 mm	pneumatique	air
matériau de plateforme	bois	matériau de jante	tôle d'acier
matériau de châssis	acier	roulement	roulement à rouleaux
surface de châssis	finition peinture époxy	disposition des roues	parallèle
couleur	bleu brillant // RAL5007	garantie	10 années
matériau de finition	soudé	Poids	18 kg
barre directrice	oui		