

fetra chariot à timon

plateau longueur x largeur 910 x 585 mm, rehausse cuvette plastique, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roues, roues avec bandage air



fetra
Transportgeräte



Numéro d'article: 158798



fetra Chariot à timon

Force 200 kg

chariot à timon

- plateau longueur x largeur 910 x 585 mm
- hauteur x longueur x largeur 774 x 1566 x 692 mm
- rehausse cuvette plastique
- timon vissé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- 2 roues
- roues avec bandage air
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	norme européenne	non
type de chariot	chariot à timon	plateforme	ouvert
rehausse	cuvette plastique	nombre/type de roulettes	2 roues
longueur de plateau	910 mm	pneumatique	air
largeur de plateau	585 mm	roulement	roulement à rouleaux

matériau	acier	disposition des roues	rectangulaire
hauteur	774 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
timon	vissé	couleur	bleu brillant // RAL5007
longueur	1566 mm	livraison	démonté
largeur	692 mm	Poids	229 kg

Accessoires

158793



attelage de remorque pour chariot à timon