

Bauer **plateforme de travail** **MB-II**

exécution DE national, force 300 kg,
hauteur x largeur x profondeur 2355
x 1300 x 1040 mm, Côté large et
étroit avec réception, en acier avec
laquage coloris RAL2000 orangé
jaune

Numéro d'article: 222446



Bauer Plateforme de travail MB-II

logement côté large et étroit






plateforme de travail

- exécution DE national
- force 300 kg
- hauteur x largeur x profondeur 2355 x 1300 x 1040 mm
- plateforme largeur x profondeur 1200 x 800 mm
- plateforme antidérapant
- Côté large et étroit avec réception
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 80 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 190 mm
- Avec protection antiglisement
- avec porte-outils
- Non grutable
- en acier avec laquage coloris RAL2000 orangé jaune
- homologué pour 2 personnes
- certification GS et TÜV

Détails techniques

appareil de levage	appareil de levage	exécution de plateforme	antidérapant
type de moyen de levage	élinguage	soubassement	fourreaux pour fourche
manutention de charge	accessoire pour gerbeurs	possibilité d'entrée	Côté large et étroit
accessoire pour gerbeurs	plateforme de travail	hauteur des fourreaux de fourche	80 mm
Variante nationale	exécution DE	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
charge (max.)	300 kg	distance entrée de fourche	190-600 mm
hauteur	2355 mm	matériau	acier
largeur	1300 mm	surface	laqué
profondeur	1040 mm	couleur	orangé jaune // RAL2000
équipement manutention de charge	porte-outils	exécution couleur	orangé jaune // RAL2000
grutable	Non grutable	équipement de sécurité engins de	protection antiglisement
pliable	non	homologation	homologué pour 2 personnes
largeur de plateforme	1200 mm	certification	GS // TÜV
Profondeur de plateforme	800 mm	Poids	139 kg

Cela s'adapte aussi ...

221159		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antibuée/antirayures, transparent, avec filtre UV, équipement : monture et arceau nasal avec capitonnage doux
221283		gant de travail, en coutil/cuir croûte de bovin, dos de main en coutil, anti-rupture, taille taille unique
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
224764		kit de balais, kit comprenant : 5 x balai en crin de cheval, 5 x manche et 1 x set de balayage, Largeur de travail 500 mm, manche bois, pour poussières fines
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm