

hofe

rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage suivant

hauteur x largeur x profondeur 1750 x 510 x 335 mm, charge max. par tablette 100 kg, 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible, utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural, montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair, traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 228292

hofe Rayonnage pour casiers à bouteilles

Champ de montage

rayonnage pour casiers à bouteilles - rayonnage suivant

- convient pour le stockage peu encombrant de caisses de boissons, même en cas de contrainte quotidienne élevée, par ex. dans les magasins de boissons pour le retour de consignes, les services d'administration et de production, mais aussi dans les locaux de rangement ou les caves comme entrepôt domestique à boissons
- système emboîtable
- hauteur x largeur x profondeur 1750 x 510 x 335 mm
- pour au moins 3 bacs
- charge max. par tablette 100 kg
- largeur x profondeur compartiment 500 x 300 mm
- 3 niveaux avec traverses spéciales à construction durable et stable, déformation quasi-impossible
- l'agencement des tablettes peut être modifié à tout moment si

nécessaire, selon les pas prescrits

- utilisation unilatéral - conçu pour un montage mural
- structure en acier
- montants avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
- traverses avec revêtement en plastique résistant à l'usure en RAL7035 gris clair
- Produit livré démonté
- 5 années de garantie
- pour votre sécurité : conformément au règlement 108-007 de la DGUV, les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement

Détails techniques

type de meuble	rayonnage	profondeur de compartiment	300 mm
type de rayonnage	rayonnage pour casiers à bouteilles	utilisation	unilatéral
rayonnage modulaire	système emboîtable	type tablette/niveau	traverses
champ de rayonnage	rayonnage suivant	tablettes / niveaux à hauteur ré	oui
convient pour (secteurs)	magasins de boissons, production, administration, foyers privés, caves, locaux de rangement	surface de montant	avec revêtement en plastique
matériau	acier	surface de traverses	avec revêtement en plastique
hauteur	1750 mm	couleur du montant	gris clair // RAL7035
largeur	510 mm	couleur traverse	gris clair // RAL7035
profondeur	335 mm	exécution couleur	gris clair // RAL7035
capacité	au moins 3 bacs	livraison	démonté
charge maxi par tablette	100 kg	garantie	5 années
nombre de tablettes/niveaux	3 pièce	Poids	8,414 kg
largeur de compartiment	500 mm		

Accessoires

228429



ancrage de tablette pour rayonnage sans boulons, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion