

Magnetventil MN1H-2-1-MS



FESTO

Teilenummer: 161732

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

mit Handhilfsbetätigung, ohne Magnetspule und ohne Steckdose.
Magnetspule und Steckdose sind separat zu bestellen.

Moderne Alternativen finden Sie durch Eingabe der ersten vier Stellen
des Typencodes in das Suchfeld.



Datenblatt

Merkmal	Wert
Konstruktiver Aufbau	Membranventil
Betätigungsart	elektrisch
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Leitungseinbau
Anschluss Armatur	G1
Elektrischer Anschluss	Stecker viereckige Bauform nach DIN EN 175301-803 Anschlussbild Form A nach EN 175301-803
Nennweite	25 mm
Ventilfunktion	2/2 geschlossen monostabil
Handhilfsbetätigung	mit Zubehör rastend tastend
Strömungsrichtung	nicht reversibel
Medium	gefilterte Druckluft, Filterfeinheit 200 µm
Abluftfunktion	nicht drosselbar
Spulenkennwerte	110 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 110 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 230 V AC: 50 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 230 V AC: 60 Hz, Anzugsleistung 5 VA, Halteleistung 3,7 VA 24 V DC: 2,5 W
Rückstellart	pneumatische Feder
Steuerart	vorgesteuert
Mediumsdruck	0,5 ... 10 bar
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Normalnennndurchfluss	11.500 l/min
Schaltzeit ein	120 ms
Schaltzeit aus	180 ms
Werkstoff Gehäuse	Messing
Werkstoff Schrauben	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoffnummer Schraube	1.4301
Produktgewicht	1.000 g
Schutzart	IP65 mit Steckdose