

Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 23891/7016 Rouleur de palette à embarquer
"Gamme en gris"



Construction robuste en profilé d'acier avec 4 coins de centrage, revêtement époxy, gris anthracite RAL 7016, 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à billes de précision, 2 roues pivotantes à freins placées sous le châssis et diagonalement. 1 roue conductrice d'électricité, chape en polypropylène noir, Moyeu à roulement à billes de précision, Garde au sol 235 mm

Détails techniques:



Charge totale (kg)	1050
Longueur de surface utile (mm)	1210
Largeur de surface utile (mm)	810
Hauteur de zone de chargement (mm)	280
Longueur totale (mm)	1255
Largeur totale (mm)	855
Hauteur totale (mm)	327
Type de pneu	Polyamide
Roues (mm)	200 x 50
Configuration	pour convois en train
Poids (kg)	34
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	73269098
GTIN	4017976655321