

# Feuille de données du produit



Article N°: 2400B Servante avec plateaux en tôle d'acier

Equipements de manutention



Système modulaire : ensemble mécano-soudé, revêtement époxy RAL 5007, assemblé selon le principe des "inserts fetra". Plateau en tôle d'acier soudé de niveau dans l'armature. 2 roues pivotantes et 2 fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme Européenne EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention). Charge maximum plateau du haut : 200 kg.

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Longueur de surface utile (mm)	850
Largeur de surface utile (mm)	500
Hauteur plateaux (mm)	228, 860
Longueur totale (mm)	1047
Largeur totale (mm)	509
Hauteur totale (mm)	860
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	45
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976524009