

Feuille de données du produit



Article N°: 6851 Gerbeur à manivelle

Equipements de manutention



Construction très solide en tôle d'acier, avec dossier de poussée en tube d'acier, revêtement époxy Gris Anthracite RAL 7016. Sans entretien, levée par manivelle sécurisée. 2 fourches réglables en largeur. 2 roues directrices à bandage polyuréthane 150 x 40 mm et 2 galets à bandage polyuréthane 80 x 47 mm. Roues directrices avec freins. Largeur de fourche : 75 mm. Montée par tour de manivelle : 40/22 mm.

Détails techniques:

Charge totale (kg)	250
Longueur totale (mm)	1350
Largeur totale (mm)	725
Hauteur totale (mm)	2030
Hauteur de levée (mm)	90 - 1560
Longueur fourches (mm)	800
Largeur fourches (mm)	75
Largeur de portée (mm)	170-690
Type de pneu	Polyuréthane
Roues (mm)	150 x 40
Boggies exécution	Nylon
Boggies diamètre x largeur (mm)	80 x 47
Poids (kg)	140
Pays d'origine	Chine
Garantie (ans)	2
Code douanier	84279000
GTIN	4017976068510