

Salatbar Frutiger 6 K

Steckerfertige, fahrbare Salat-/Frühstücks- und Dessertbuffet mit LED Beleuchtung und stiller Kühlung für 6x GN 1/1 Schalen mit beschichtetem Verdampfer. Touch Screen Steuerung für Ein-Ausschaltung, Beleuchtung und Steuerungstasten für die Temperatur. Die elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige ist im Rahmenprofil der Haube integriert. Der Hustenschutz besteht aus gewölbtem Plexiglas und ist beidseitig aufklappbar mit integrierter energiesparender LED Beleuchtung. Materialmix außen aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und hochwertigen Edelstahl-Dekorrahmen, im Innenbereich ist die Kühlwanne aus hochwertigen CNS (18/10 oder DIN 1.4301) gefertigt. Durch die montierten Rollen, teils mit Feststellbremse ist das Kombinationsbuffet als Salatbar, Dessertbuffet oder als Frühstücksbuffet in Ihren Räumlichkeiten einsetzbar und leicht zu bewegen. Die Lieferung erfolgt ohne GN-Schalen und ohne Tabletrutschen.

Artikel-Nr.: 23202124
GTIN: 4059395039641



Produktvorteile:

- Materialmix aus laminiertem Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
- Energieeffiziente LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Stille Kühlung
- Separates Fach zur Lagerung von Tellern
- Soft Touch Steuerung
- Geschlossener Aufbau aus Plexiglas, beidseitig aufklappbar
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Beschichteter Verdampfer
- Innenverkleidung aus Edelstahl AISI 304
- Lenkrollen für leichte Mobilität

Technische Daten:

Geräteart	Salatbar
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	2075 mm
Tiefe	774 mm
Höhe	1310 mm
Aufstellart	Standgerät
Temperaturbereich von	4 °C
Temperaturbereich bis	10 °C
Bestückung	GN 1/1
Behältertiefe	150 mm
Anzahl Behälter	6
Innenbeleuchtung	Ja
Steuerung	Elektronisch
Aussenmaterial	Laminertes Holzdekor Artic Pine und Edelstahl Dekorrahmen
Innenmaterial	Wanne CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	238 kg
Serienzubehör	6x GN 1/1 Schalen mit einer Höhe von maximal 150mm und minimal 100mm

Einsetzbar Umgebungstemperatur 30 °C
bis
Raumfeuchte bis 55 %
Kühlung Stille
Abtauung Automatisch
Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3

Energiedaten

Lichtquellenart LED

Weitere Ansichten



Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Tablettrutsche für Frutiger 6 Set Tablettrutsche lange Seite
Tablettrutsche CNS für lange Seite

GTIN: 4059395101829

Artikel-Nr.: 23202024

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen
Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | www.kbs-gastrotechnik.de