



## Transportmiddelen

# Product data sheet

Art nr.: 3132 Platformwagen van kunststof



Tafelwagen met 2 etages. Platformen van kunststof met antislip toplaag. Duwbeugel vast geschroefd, glansverzinkt. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, massief streeploos rubber. Totale hoogte 890 mm. Zwenkwielen met rem, conform de Europese Norm EN 1757-3. Ongemonteerde aanlevering. Draagvermogen bovenste etage 80 kg.



## Technische details:

<b>Totaal draagvermogen (kg)</b>	200
<b>laadvlak lengte (mm)</b>	810
<b>laadvlak breedte (mm)</b>	500
<b>Etagehoogten (mm)</b>	185, 715
<b>Totale lengte (mm)</b>	815
<b>Totale breedte (mm)</b>	540
<b>Totale hoogte (mm)</b>	890
<b>Wielen</b>	Massief rubber
<b>Wielmaat (mm)</b>	125 x 32
<b>Gewicht (kg)</b>	16,7
<b>Land van herkomst</b>	China
<b>Garantie (jaren)</b>	10
<b>Douanenummer</b>	87168000
<b>GTIN</b>	4017976031323