

Termékinformációk

37 23 125

Markoló fogó

Finommechanikához

DIN ISO 9655

- Precíziós fogók a legfinomabb szerelőmunkákhoz, például az elektronikában és finommechanikában
- Megragadáshoz, tartáshoz és hajlításhoz, valamint beszállításhoz
- Csúcsok precíziós köszörülésű
- Sima fogófelületek
- Az élek gondosan sorjátlanítva
- Behelyezett csukló
- Lapos, hegyes pofák
- Különleges minőségű speciális szerszámacél, kovácsolt, olajban edzett



Általános

Cikkszám	37 23 125
EAN	4003773043645
Fogó	krómozott
Fej	krómozott
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	72 g
Méret	125 x 49 x 12 mm
Szabvány	DIN ISO 9655

Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (D)	7,0 mm
Csúcs szélessége (E)	2,0 mm
Tip Thickness (F)	2,0 mm
Pofa hossza (B)	27,0 mm
Fejszélesség (A)	12,5 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk