

Termékinformációk

46 11 G0

Seeger-gyűrű fogó

Fogógyűrűkhöz (tengelyek)

- Ø 1,5 - 4,0 mm-es gyűrűkhöz, beállítható határolócsavarral, mint túlfeszítés elleni védelem
- Markoló fogók rászerezéséhez Ø 1,5 - 4 mm-es tengelyeken
- Nyitórugóval
- Erőteljes forma, kovácsolva
- Lecsúszásgátló, alaktartó csúcsok
- Fogótest és csúcsok: króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



MM Ø

| Altalános | |
|-----------|-----------------------|
| Cikkszám | 46 11 G0 |
| EAN | 4003773047896 |
| Fogó | feketére foszfátózott |
| Fej | polírozva |
| Fogantyúk | műanyaggal bevonva |
| Súly | 87 g |
| Méret | 140 x 70 x 11 mm |
| | |
| | |

| Műszaki jellemzők | |
|-----------------------------|--------------|
| Kapacitás tengely-átmérőhöz | Ø 1,5 – 4 mm |
| Csúcsok (átmérő) | Ø 0,9 mm |

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk