

Información sobre productos

71 42 200

KNIPEX CoBolt®



- Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil
- El muelle de apertura y el cierre están integrados adicionalmente en los mangos para un trabajo confortable y un transporte seguro
- Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano
- Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta Ø 5,2 mm
- Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 62 HRC
- Cabeza angulada en 20° con solapa unilateral y corte lateral para cortar prácticamente a ras de la superficie, con espacio para el agarre
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información general

Núm. de artículo	71 42 200
EAN	4003773087212
Mangos	con fundas esbeltas en dos componentes
Peso	380 g
Dimensiones	200 x 62 x 24 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 6 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 5,2 mm
Capacidad de corte alambre duro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 3,6 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.