

Termékinformációk

74 22 250 T

Erő-kímélő oldalcsípőfogók

DIN ISO 5749



- Rögzítőszemes fogó, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
- A legkeményebb, tartós igénybevételhez
- Nagy vágóteljesítmény kisebb erőfeszítés mellett a vágóél hajlásszöge és az áttételi arány optimális összehangolásával és a fogantyú ergonómiai kialakításával
- Minden huzalfajta precíziós vágása (vágóél-keménység kb. 64 HRC), a zongorahuzalt is beleértve
- A 12°-ban letört fej sok helyet kínál a megfogáshoz
- Nagy teljesítményű króm-vanádium acél, kovácsolt, több fokozatban olajban edzett

Általános

Cikkszám	74 22 250 T
EAN	4003773080114
Fogó	feketére foszfátzott
Fej	polírozva
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal, integrált rögzítőszemmel, zuhanás megakadályozását célzó biztonsági eszköz felhelyezéséhez
Súly	460 g
Méret	250 x 51 x 22 mm
Szabvány	DIN ISO 5749

Műszaki jellemzők

Középkemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 4,6 mm
Kemény huzal vágási méret (átmérő)	Ø 3,5 mm
Zongorahúr vágási méret (átmérő)	Ø 3,0 mm
Leesés elleni biztosító	igen

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

