

## Termékinformációk

# 86 01 180

### Fogókulcs

Fogó és csavarkulcs egyetlen szerszámban



- Kompletts csavarkulcs készletet pótol
- Nemesített felületű szerelvények kíméletes szereléséhez
- Megnövekedett befogási kapacitás a két kiegészítő beállítási pozíciónak köszönhetően: változó befogás a lapostól a 40 mm-ig
- 10%-kal kisebb súly ugyanolyan stabilitással
- Praktikus beállító skála: a lézeres skála lehetővé teszi a kulcsméret használat előtti beállítását
- Kiválóan alkalmas munkadarabok megmarkolására, tartására, préselésére és hajlítására
- Elmarad az érzékeny szerelvények éleinek rongálódásaa a játéktmentes, teljes felületen érintkező felfekvés következtében
- Gyors beállítás gombnyomásra, közvetlenül a munkadarabon
- Elmarad a markoló pófák véletlen elállítódása és a csukló megcsúszása
- összes kulcsnyílás fokozatmentes megfogása – a megadott kapacitáshoz, párhuzamosan vezetett pófák segítségével
- A markoló pófák közötti racsnis működésű mozgatás révén a csavaros kapcsolatok meghúszása és lazítása igen gyors
- Króm-vanádium elektroacél, kovácsolt, olajban edzett



### Általános

Cikkszám	86 01 180
EAN	4003773084273
Fogó	szürkére foszfátózott
Fej	polírozva
Fogantyúk	műanyaggal bevonva
Súly	230 g
Méret	180 x 46 x 15 mm

### Műszaki jellemzők

Pofa vastagsága (illesztés) (B2)	8,0 mm
Joint Thickness (B3)	12,0 mm
Tip Thickness (B1)	5,0 mm
beállító helyzet	15
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	Ø 1 1/2 Coll
Kapacitás anyacsavarokhoz kulcsnyílás	40 mm

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk

