

handendroger

bediening per infraroodsensor,
hoogte x breedte x diepte 216 x 275
x 100 mm, vermogen 250 - 1000 W,
van RVS met slag- en krasvaste
poedercoating in matzwart



Artikelnummer: 142215

Handendroger

Serie B

handendroger

- voor openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken
- bediening per infraroodsensor
- hoogte x breedte x diepte 216 x 275 x 100 mm
- drogingsduur 15 sec
- vermogen 250 - 1000 W
- van RVS met slag- en krasvaste poedercoating in matzwart

Technische details

inrichting kleedruimte	dispenser	droogtijd	15 sec
houdertype	handendroger	vermogen	250-1000 W
gebruikersfrequentie	hoog	materiaal behuizing	RVS
toepassingsgebied	openbare, vaak bezochte, vandalismegevoelige bereiken	oppervlak behuizing	m. poedercoating
bediening	infraroodsensor	kleur behuizing	matzwart
hoogte	216 mm	kleur uitvoering	matzwart
breedte	275 mm	gewicht	3,3 kg
diepte	100 mm		

