

Rollcart kopwandwagen van gaasmateriaal



draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1000 x 700 mm,
platform van hout, platform
elektrisch geleidend, opbouw 1
kopwand (rooster), constructie van
staal (gelast) met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5010
gentiaanblauw, 2 zwenk- en 2
bokwielen, zwenkwielen met rem,
met TPE-banden



Artikelnummer: 158357

Rollcart ESD kopwandwagen van gaasmateriaal

draagvermogen 500 kg

kopwandwagen van gaasmateriaal

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1000 x 700 mm
- laadhoogte 285 mm
- hoogte x lengte x breedte 990 x 1120 x 700 mm
- platform van hout
- platform elektrisch geleidend
- opbouw 1 kopwand (rooster)
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 200 mm
- met TPE-banden

transporttoestel	transportwagen	materiaal verwerking	gelast
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	kopwandwagen van gaasmateriaal	schuifbeugel	1 stuks
draagvermogen	500 kg	in-/uitklapbaar	nee
elektrisch geleidend	ja	borgrand	nee
laadhoogte	285 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
lengte laadvlak	1000 mm	banden	TPE
breedte laadvlak	700 mm	wiel-ø	200 mm
materiaal platform	hout	wiellager	groefkogellager
platform uitvoering	elektrisch geleidend	wieluitrusting	zwenkwielen met rem
constructies	1 kopwand (rooster)	hoogte	990 mm
nestbaar	nee	lengte	1120 mm
materiaal onderstel	staal	breedte	700 mm
oppervlak onderstel	m. poedercoating	gewicht	32 kg
kleur	gentiaanblauw // RAL5010		