


META

palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 4400 x 2785 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 4 opslagniveaus met traversen, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 162169



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld


- hoogte x breedte x diepte 4400 x 2785 x 1100 mm
- veldlast 9000 kg
- vaklast 3000 kg
- 4 opslagniveaus met traversen
- 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag in de lengte
- draagvermogen per pallet 1000 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik tweezijdig - flexibele opstelling vrijstaand in de ruimte mogelijk
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slijtvaste kunststof coating in RAL2001 roodoranje
- Leveringstoestand gedemonteerd

- 5 jaar garantie
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/2



Technische details

meubeltype	stelling	gebruik	tweezijdig
stellingtype	palletstelling	legbord-/niveautype	traversen
stellingveld	aanbouwweld	legborden / niveaus stabiliteit	gesloten kokerprofielen
materiaal	staal	oppervlak standaard	verzinkt
hoogte	4400 mm	oppervlak traversen	kunststof coating
breedte	2785 mm	kleur traversen	roodoranje // RAL2001
diepte	1100 mm	kleur uitvoering	roodoranje/verzinkt // RAL 2001
vaklast	3000 kg	levering	gedemonteerd
veldlast	9000 kg	certificering	GS
standplaatsen aantal	12 stuks	garantie	5 jaar
opslagniveaus aantal	4 stuks	certificering RAL-RG	RAL-RG 614/2
opslag	in de lengte	gewicht	134,783 kg

Gerelateerde Producten

223680		palletstelling - grondveld, hoogte x breedte x diepte 4400 x 2870 x 1100 mm, vaklast 3000 kg, 3 niveaus met traversen, 12 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag in de lengte, draagvermogen per pallet 1000 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
--------	---	--

Dit past ook bij ...

213058		tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm
216175		kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
991754		bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit