

Krause

vouwladder

STABILO® Professional

trap beide zijden, 2 x 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), Standhoogte 0,25 m, balklengte 0,8 m, van aluminium

Artikelnummer: 203402



Krause Vouwladder STABILO® Professional

vouwladder

- trap beide zijden
- 2 x 3 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- Standhoogte 0,25 m
- balklengte 0,8 m
- trede-boomverbinding afgekant
- Grotere stabiliteit dankzij hoekverstevingen op de onderste trede
- veilig in gebruik door spreidbeveiliging
- antislip voetdoppen (SafetyCap) aan het balkeinde
- van aluminium
- gewicht 4,2 kg
- 10 jaar garantie



Technische details

stijgtechniek	trap	in-/uitklapbaar	ja
laddertype	vouwladder	verrijdbaar	nee
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	afgekant
gebruik	beide zijden	veiligheidsuitrusting ladder	spreidbeveiliging
lengte balk	0,8 m	veiligheidsbeugel	nee
hoogte sokkel	0,25 m	opbergbak	nee
standhoogte	0,25 m	stabiliteit / versterking / vers	hoekverstevingen op de onderste trede
diepte sokkel	80 mm	onderbouw	antislip voetdoppen (SafetyCap)
werkhoogte	2,25 m	garantie	10 jaar
treden aantal	2 x 3	gewicht	4,2 kg
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel		