

## KERN hangweegschaal

weegbereik van 0 tot 50 kg,  
afleesbaarheid in 100 g stappen

Artikelnummer: 208615



**KERN**



## KERN Hangweegschaal

KERN hangweegschaal




- niet ijkbaar
- weegbereik van 0 tot 50 kg
- afleesbaarheid in 100 g stappen
- met de functies afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off
- LC-display, gegevensinterface voor printer of pc
- beschermingsklasse IP00: geen bescherming tegen stof/water
- batterijgebruik
- behuizing van kunststof / haak van RVS
- hoogte x breedte x diepte 270 x 90 x 30 mm

### Technische details

type weegschaal	hangweegschaal	spanningsverzorging	batterijgebruik
ijkbaar	nee	telfunctie	nee

weegbereik	0-50 kg	tarreren	ja
afleesbaarheid	100 g	materiaal behuizing	kunststof
weegschaalfuncties	afstellen (CAL), tarreren, Multi-Data-Hold, weergave piekbelasting, auto-off	materiaal haak	RVS
ip beschermingsklasse	00: geen bescherming tegen stof/water	WEEE-registratienummer	DE80821200
weegschaal uitrusting	LC-display, gegevensinterface voor printer of pc	WEEE-apparaatsort	klein apparaat cat. 5
hoogte	270 mm	merk volgens EAR-registers	KERN
breedte	90 mm	gewicht	0,7 kg
diepte	30 mm		

### Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
208490		complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels
983905		gewichtsbalans, draagvermogen 90 - 100 kg, kabellier lengte 2 m