

ZARGES

platformladder

ZAP NEO S

bordes hoogte x breedte x diepte
1990 x 400 x 400 mm, 8 trede(n) met
traanplaatprofiel (incl. bordes), van
aluminium, leuning plaatsbesparend
inklapbaar

Artikelnummer: 219796



ZARGES Platformladder ZAP NEO S

met in-/uitklapbare leuning

platformladder

- bordes hoogte x breedte x diepte 1990 x 400 x 400 mm
- trap eenzijdig
- 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes)
- treden diepte 80 mm
- Voor een werkhoogte tot ca. 3,99 m
- opgesteld hoogte x breedte 3280 mm x 750 mm
- van aluminium
- trede-boomverbinding 3-voudig geniet
- leuning plaatsbesparend inklapbaar
- veilig in gebruik door leuning
- leuning beide zijden
- antislip ladderschoenen
- gewicht 15 kg



Technische details

stijgtechniek	platformladder	breedte	750 mm
materiaal	aluminium	sport-/dwarsverbinding	3-voudig geniet
gebruik	eenzijdig	klapfunctie	leuning plaatsbesparend inlapbaar
hoogte sokkel	1990 mm	onderbouw	antislip ladderschoenen
breedte sokkel	400 mm	verrijdbaar	nee
diepte sokkel	400 mm	veiligheidsuitrusting ladder	leuning
werkhoogte	3,99 m	spreidbeveiliging	nee
treden aantal	8	veiligheidsbeugel	nee
type trede/sport	trede(n) met traanplaatprofiel	leuning	beide zijden
diepte trede	80 mm	gewicht	15 kg
hoogte	3280 mm		