

rolcontainer

draagvermogen 500 kg, hoogte x lengte x breedte 1640 x 810 x 724 mm, nuttige hoogte 1460 mm, opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas), constructie van staal galvanisch verzinkt in blauw, platform van hout, met polypropyleen-banden



Artikelnummer: 220087

Rolcontainer

rolcontainer




- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1640 x 810 x 724 mm
- nuttige hoogte 1460 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal galvanisch verzinkt in blauw
- platform van hout
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met polypropyleen-banden

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	hout
type wagen	rolcontainer	materiaal onderstel	staal
constructies	3 wanden (draadgaas)	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
draagvermogen	500 kg	kleur onderstel	blauw
hoogte	1640 mm	nestbaar	nee
lengte	810 mm	wiel-Ø	108 mm
breedte	724 mm	banden	polypropyleen

nuttige hoogte	1460 mm	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
platform	gesloten	gewicht	32,4 kg

Gerelateerde Producten

102992		rubberen sjorband, voor rolcontainer, van rubber
219977		houten vloer, draagvermogen 150 kg, het legbord wordt ingehangen, van hout en staal, galvanisch verzinkt
220182		kaartenhoes voor rolcontainer, hoogte x breedte 270 x 160 mm, voor rolcontainer, van polypropyleen/kunststof in lijkt op RAL5010 gentiaanblauw

Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm