

## duwbeugelwagen

### Eco

draagvermogen 150 kg, lengte x breedte 740 x 480 mm, opbouw duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, 2 zwenk- en 2 bokwielen

Artikelnummer: 221260




## Duwbeugelwagen Eco

### flik en handig

duwbeugelwagen

- draagvermogen 150 kg
- lengte x breedte 740 x 480 mm
- opbouw duwbeugel
- duwbeugel in-/uitklapbaar
- staalconstructie
- hoogte x lengte x breedte 840 x 740 x 480 mm
- 2 zwenk- en 2 bokwielen







## Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal	staal
type wagen	platformwagen	euronorm	nee
type platformwagen	duwbeugelwagen	klapfunctie	duwbeugel in-/uitklapbaar
draagvermogen	150 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen
in-/uitklapbaar	ja	hoogte	840 mm

materiaal platform	staal	lengte	740 mm
oppervlak platform	met antislipmat	breedte	480 mm
constructies	duwbeugel		1 stuks
nestbaar	nee	gewicht	9,9 kg

### Dit past ook bij ...

149735		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 400 x 300 mm, van polypropyleen in grijs/rood, Wanden gesloten, bodem gesloten
215913		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 600 x 400 x 300 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat