

pallethefwagen GS SILENCE

draagvermogen 2000 kg,
zwenkwielen met rubber-banden,
vorkrollen tandem met
polyurethaan-banden

Artikelnummer: 225282



3 YEARS
WARRANTY



Palletheftruck GS SILENCE

uiterst stil en robuust

pallethefwagen

- draagvermogen 2000 kg
- zwenkwielen met rubber-banden
- vorkrollen tandem met polyurethaan-banden
- hefhoogte 200 mm / verlaagde hoogte 85 mm
- vorken van staal gelakt
- torsiestijve staalconstructie
- hydrauliek met overdrukventiel
- gewicht 0 kg
- PIEK-gecertificeerd
- 3 jaar garantie

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	vorkrol	tandem
hefwagentype	pallethefwagen	hoogte	1160 mm

draagvermogen	2000 kg	breedte	525 mm
vorkbreedte	150 mm	snelheffing	nee
bediening heffing	handmatig	hydraulica uitrusting	overdrukventiel
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal	staal
hefhoogte (min.)	85 mm	oppervlak lijst	gelakt
hefhoogte (max.)	200 mm	oppervlak vork	gelakt
materiaal zwenkwiel	rubber	garantie	3 jaar
materiaal vorkwielen	polyurethaan	certificering	PIEK-gecertificeerd

Dit past ook bij ...

149500		stop voor pallethefwagen, hoogte x lengte x breedte 70 x 650 x 360 mm, van polypropyleen
217180		golfkartonnen pallet, hoogte x lengte x breedte 120 x 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 700 / 500 kg, bovendeck gesloten
217213		EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken
221284		werkhandschoenen, van linnen/rundleer, handrug van linnen, scheurvast, afmeting eenheidsmaat
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
221381		beschermhandschoenen, van nitril in grijs/zwart met nitril-coating, naadloos, afmeting 9
227875		lage veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1P, afmeting 44, bovenmateriaal suèdeleer/mesh in zwart/grijs/rood