

bott **universele kast** verso

hoogte x breedte x diepte 1000 x 525 x 550 mm, 2 niveaus met Stalen bodem, afsluitbaar met draaigrendelslot, onderbouw sokkel, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

Artikelnummer: 232821



universele kast

- hoogte x breedte x diepte 1000 x 525 x 550 mm
- draagvermogen per niveau 75 kg
- van staal, stevig gelast
- 2 niveau(s) met Stalen bodem
- openslaande deur met ventilatiesleuven
- afsluitbaar met draaigrendelslot
- onderbouw sokkel
- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7016 antracietgrijs

meubeltype	kast	kleur voorkant	antracietgrijs // RAL7016
type kast	universele kast	oppervlak romp	m. poedercoating
type deur	openslaande deur met ventilatie	oppervlak front	m. poedercoating
hoogte	1000 mm	afsluitbaar	ja
breedte	525 mm	sluitsysteem	draaigrendelslot
diepte	550 mm	onderbouw	sokkel
legborden / schappen aantal	2 stuks	materiaal	staal
legbord-/niveautype	Stalen bodem	materiaal verwerking	gelast
draagvermogen legbord	75 kg	gewicht	31,934 kg
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035		

Gerelateerde Producten

233018



Stalen bodem voor universele kast, voor kast breedte x diepte 525 x 550 mm, draagvermogen 75 kg, van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Dit past ook bij ...

102657



magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 50 x 102 x 85 / 70 mm, van polypropyleen in groen

217145



handafroller, Voor bandbreedte 50 mm op 76-kern, afroller van metaal

218389



bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder

230322



draaibare kruk, zitting hoogte x diameter 410 - 570 x 340 mm, ronde zitting van polyurethaan in zwart, frame van aluminium in aluminium-zilver, lift verchroomd, frame met 5 wielen