

## Scangrip zaklamp NOVA MINI

Lampen: LED, met aan-/uit-  
schakelaar en clip, met accu

Artikelnummer: 235385






zaklamp

- hoogte x breedte x diepte 94 x 104 x 38 mm
- Lampen: LED
- energie-efficiëntieklasse A
- met aan-/uit-schakelaar en clip
- brandduur 15 h
- van 10 tot 100 % dimbaar
- oplaadtijd 5 h
- display met laadindicator
- met accu
- beschermingsklasse IP65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen

gereedschapstype	accessoire	lamp functie	van 10 tot 100 % dimbaar
type lamp	LED	hoogte	94 mm
energie-efficiëntieklasse	A	breedte	104 mm
brandduur	15 h	diepte	38 mm
lichtstroom	1000	ip beschermingsklasse	65: binnendringen van stof, waterstralen uit alle richtingen
dimbaar	ja	WEEE-registratienummer	DE24837723
spanningsverzorging	accu	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
oplaadtijd	5 h	merk volgens EAR-registers	Scangrip
weergave	laadindicator	gewicht	0,25 kg
lamp uitrusting	aan-/uit-schakelaar en clip		

## Dit past ook bij ...

218389		bedrijfsverbandkist, Vulling: conform DIN 13157, koffer van kunststof in oranje, met wandhouder
221330		beschermbril, beschermingsniveau EN 166, glazen van polycarbonaat met krasvaste coating, kleurloos, uitrusting: zijbescherming, directe ventilatie
227891		veiligheidsschoenen, veiligheidsniveau: S1, afmeting 44, neus van staal, bovenmateriaal leer in zwart/geel, met hoge schacht