

Cascao Roue encastrable



force 150 kg, avec bandage polyamide, diamètre 100 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polyamide, jante avec pare-fils



Numéro d'article: 243203

Roue encastrable

- force 150 kg
- avec bandage polyamide
- diamètre 100 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polyamide
- jante avec pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roues	matériau de jante	polyamide
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	150 kg	pare-fils	oui
pneumatique	polyamide	Poids	0,22 kg
Diamètre de roue	100 mm		

