

PAVOY ladekast Basis Plus

hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 600 mm, 7 lade(n), afsluitbaar met cilinderslot, romp met slag- en krasvaste poedercoating, front met slag- en krasvaste poedercoating

Artikelnummer: 500767



PAVOY Ladekast Basis Plus

met enkelvoudig uittrekelement en rolgeleiding

ladekast







- hoogte x breedte x diepte 1000 x 500 x 600 mm
- 7 lade(n)
- laden hoogte 2x75 mm/2x125 mm/2x150 mm/1x200 mm
- constructie van plaatstaal
- met greeplijst
- draagvermogen per lade 50 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 85 %
- met uittrekblokkade
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp met slag- en krasvaste poedercoating

- front met slag- en krasvaste poedercoating
- GS- en TÜV-getest
- 10 jaar garantie



Technische details

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------|------------------|
| meubeltype | kast | draagvermogen lade | 50 kg |
| type kast | ladekast | uittrekrail lade | kogelgelagerd |
| materiaal | plaatstaal | uittrekbare lade | 85 % |
| materiaal verwerking | gelast | oppervlak romp | m. poedercoating |
| hoogte | 1000 mm | oppervlak front | m. poedercoating |
| breedte | 500 mm | uittrekblokkering | uittrekblokkade |
| diepte | 600 mm | afsluitbaar | ja |
| kast uitrusting | lades | sluitsysteem | cilinderslot |
| laden aantal | 7 stuks | scheidingswand | nee |
| laden aantal x hoogte | 2x75 mm/2x125 mm/2x150 mm/1x200 mm | greep | greeplijst |
| fronthoogte 75 mm | 2 stuks | verrijdbaar | nee |
| fronthoogte 125 mm | 2 stuks | certificering | GS // TÜV |
| fronthoogte 150 mm | 2 stuks | garantie | 10 jaar |
| fronthoogte 200 mm | 1 stuks | gewicht | 73 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|--|
| 404274 |  | scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 125 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404275 |  | scheidingsplaat, met 6 vakken, 1 lengteverdeler + 4 scheidingsplaten, hoogte x breedte 150 x 500 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |
| 404293 |  | Geribbelde kastonderlegger van rubber, breedte 500 mm, dikte 3 mm, in zwart |
| 404294 |  | geribbelde rubberen mat, breedte x diepte 500 x 525 mm, dikte 3 mm, in zwart |
| 404296 |  | etiketlijst voor ladekast, breedte 500 mm, achterzijde magnetisch |
| 500792 |  | bak, met 30 vakken, 25 scheidingswanden, passend voor fronthoogte 75 mm, hoogte x breedte 75 x 500 mm, met corrosiebeschermende zinklaag |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 147357 |  | milde reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud |
| 194847 |  | werkplek-vloerbedekking, metergoed, hoogte x breedte 9 x 900 mm, max. lengte 18300 mm, van PVC met oppervlak met lengteribbels in grijs |

520197



gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw