

## BS-ROLLEN

### roue

BS ROLLEN

force 75 kg, diamètre x largeur 200 x 50 mm, longueur moyeu 60 mm, bandage polyuréthane coloris noir, surface de roulement rainuré, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en tôle d'acier



Numéro d'article: 510372

## BS-ROLLEN Roulette pour moyens de manutention

### Roue

roue




- force 75 kg
- diamètre x largeur 200 x 50 mm
- longueur moyeu 60 mm
- bandage polyuréthane coloris noir, surface de roulement rainuré
- av. bandage increvable
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en tôle d'acier
- jante sans pare-fils

### Détails techniques

manutention dynamique	roues	pare-fils	non
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	longueur de moyeu	60 mm
modèle	roue	largeur de roue	50 mm
charge	75 kg	surface de roulement	rainuré
pneumatique	polyuréthane	propriété surface de roulement	av. bandage increvable
Ø de roue	200 mm	type de profilé	profilé rainuré
matériau de jante	tôle d'acier	Ø de trou d'axe	20 mm
roulement	roulement à rouleaux	couleur des pneumatiques	noir

conducteur d'électricité	non	Poids	0,708 kg
frein	sans		

## Cela s'adapte aussi ...

400701		cuves rectangulaires, hauteur x largeur x profondeur 670 x 660 x 432 mm, capacité 135 l, en polyéthylène en gris, parois pleines, fond plein, soubassement roulettes
438985		roulette pivotante, force 175 kg, avec bandage plastique, diamètre x largeur 125 x 35 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en plastique, fixation avec panneau, longueur x largeur 105 x 80 mm
763068		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 170 x 600 x 400 mm, capacité 33 l, en polypropylène en gris, Parois ajourés, fond ajourés