

VARIOfit chariot à bras porteurs

force 400 kg, 24 bras porteurs,
hauteur x longueur x largeur 1800 x
832 x 840 - 3200 mm, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL5010 bleu
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 526750



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Chariot à bras porteurs

24 bras

chariot à bras porteurs

- force 400 kg
- 24 bras porteurs
- bras porteurs réglables en hauteur et montant réglable en largeur (avec graduation)
- hauteur x longueur x largeur 1800 x 832 x 840 - 3200 mm
- structure en acier, soudé
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- avec bandage TPE
- Ø de roue 160 mm
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariot à bras porteurs	surface	finition peinture époxy
charge	400 kg	couleur	bleu gentiane // RAL5010
hauteur	1800 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur	832 mm	pneumatique	TPE
largeur	840-3200 mm	Diamètre de roue	160 mm
Structure de la plateforme	ouvert	équipement roue	roulettes pivotantes avec frein et protège-pieds
rehausses	24 bras porteurs	roulement	roulement à billes
fonction rehausses	bras porteurs réglables en hauteur et montant réglable en largeur (avec graduation)	disposition des roues	rectangulaire
utilisation	double face	garantie	12 années
matériau	acier	Poids	89 kg

Cela s'adapte aussi ...

215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm