


hofs dossierstelling - grondveld

hoogte x breedte x diepte 1750 x 810 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 658868



hofs
REGALSYSTEME



hofs Dossier-inhaakstelling

Basisstelling

hofs dossierstelling - grondveld

- Geschikt voor archiefruimtes
- kliksysteem
- hoogte x breedte x diepte 1750 x 810 x 335 mm
- veldlast 550 kg / vaklast 60 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes
- niveaus met aanslagrand en legbordrand aan de zijkant van het





bovenste vakniveau tegen eruit vallen van ordners






- Per 25 mm verstelbaar
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- Hoge stabiliteit door diagonaalschoren
- constructie van staal
- staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (H44)
- 5 jaar garantie

Technische details





| | | | |
|----------------------------------|---|---------------------|--|
| meubeltype | stelling | gebruik | eenzijdig |
| stellingtype | dossierstelling | materiaal | staal |
| stellingsysteem | kliksysteem | stelling uitrusting | legborden |
| stellingveld | grondveld | vakbreedte | 750 mm |
| geschikt voor (branches) | archiefruimtes | vakdiepte | 300 mm |
| hoogte | 1750 mm | kleur standaard | lichtgrijs // RAL7035 |
| breedte | 810 mm | kleur bodem | lichtgrijs // RAL7035 |
| diepte | 335 mm | ordnerhoogtes | 5 stuks |
| legborden / schappen aantal | 5 stuks | oppervlak legbord | verzinkt // m. kunststof coating |
| vaklast | 60 kg | oppervlak standaard | verzinkt // m. kunststof coating |
| veldlast | 550 kg | kleur uitvoering | lichtgrijs // RAL7035 |
| legbord-/niveautype | plaatstalen legbord | inhoud levering | basisstelling met 2 staanderframes, diagonaalschoren en niveaus zie aanbod |
| legborden / niveaus uitrusting | aanslagrand // legbordrand aan de zijkant | levering | gedemonteerd |
| legborden / niveaus in hoogte ve | ja | certificering | GS // RAL-keurmerk |
| in hoogte verstelbaar legbord | 25 mm | garantie | 5 jaar |
| stabiliteit/versteving/schoren | diagonaalschoren | gewicht | 22 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 150122 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, in lichtgrijs |
| 150123 |  | muurverankering voor inhaakstelling, tot 45 mm verstelbaar, van staal met corrosiebeschermende zinklaag |

| | | |
|--------|---|---|
| 658879 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 760 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 659394 |  | dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 1750 x 1010 x 335 mm, veldlast 550 kg / vaklast 60 kg, 5 niveau(s) met legborden van plaatstaal / 5 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 667723 |  | legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 60 kg, uitgerust met aanslagrand en veiligheidsrand, van staal verzinkt met kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |
| 868292 |  | paal voor grondstelling, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL5010 gentiaanblauw, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
| 953347 |  | vakverdeler, vrijstaand, passend voor 25 mm randhoogte, van staal met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 146193 |  | miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden |
| 528204 |  | vrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen |
| 529925 |  | lichte kantoortrappladder, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium |
| 551468 |  | Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraffliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg |