



L'écran de projection trépied KIMEX (compatible 4K) est un écran portable idéal pour des présentations itinérantes.

Toile

Doté d'une toile PVC blanc mât (gain 1) avec bordure noire et dos opaque pour le meilleur rendu d'image, il s'adapte à tous les environnements pour vous procurer le meilleur confort de vision. D'une épaisseur de 0,42mm, la toile offre un angle de vision de 165°.

Installation

Facile à installer, l'écran trépied se monte en seulement quelques minutes : ouvrez le tripode au sol, positionnez le carter au niveau souhaité et tirez la toile vers le haut. Cette solution vous permet de régler facilement le niveau de votre image selon votre besoin.

Rangement

Après utilisation, il vous suffit d'enrouler la toile doucement et de refermer l'écran que vous pouvez transporter et ranger facilement. Grâce à sa poignée de transport et à son poids léger, l'écran trépied KIMEX est l'outil idéal pour vous accompagner dans toutes vos prestations.

En option



043-9901 Housse de transport pour écran trépied, longueur : 142 cm


043-9902 Housse de transport pour écran trépied, longueur : 170 cm

043-9903 Housse de transport pour écran trépied, longueur : 194 cm


043-9904 Housse de transport pour écran trépied, longueur : 230 cm

043-9905 Housse de transport pour écran trépied, longueur : 262 cm

Dimensions



Dimensions base du trépied
90 x 90 x 90 cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Référence	Format	Taille image Largeur L x Hauteur H (cm)	Diagonale D cm (pouces)	Contour noir B1/B2/B3 (cm)	Dimensions totales de la toile Largeur x Hauteur (cm)	Couleur carter	Longueur carter X (cm)	Diamètre carter ϕ (cm)	Poids écran (kg)	Dimensions emballage (cm)	Référence housse de transport optionnelle
043-2003	4:3	171 x 128	214 (84)	4	179 x 136	■	185	7	7,2	191 x 18 x 13	043-9903
043-2004		203 x 152	254 (100)		211 x 160		217		8,4	224 x 18 x 13	043-9904
043-2005		244 x 183	304 (120)		252 x 191		258		10,7	267 x 18 x 13	043-9905
043-2014	16:9	213 x 120	246 (97)		221 x 128		227		8	235 x 18 x 13	043-9904
043-2015		244 x 137	281 (110)		252 x 145		258		11	267 x 18 x 13	043-9905
043-2021		127 x 127	180 (71)		135 x 135		141		6	148 x 18 x 13	043-9901
043-2022	1:1	152 x 152	215 (85)		160 x 160		166		7	173 x 18 x 13	043-9902
043-2023		178 x 178	252 (99)		186 x 186		192		8	199 x 18 x 13	043-9903
043-2024		213 x 213	301 (119)		221 x 221		227		10	235 x 18 x 13	043-9904
043-2025		244 x 244	345 (136)		252 x 252		258		12	267 x 18 x 13	043-9905