


Quetschkabelschuhe isoliert

Ringkabelschuhe, isoliert

Merkmale:

nach DIN 46237
 Oberfläche galvanisch verzinkt
 mit aufgeweiteter Isolierhülle aus Polyamid
 Einführtrichter ermöglicht einfaches und schnelles
 Einführen des Leiters
 Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
 Verpackungseinheit 100 Stück/Pack




Best.-Nr.	Querschnitt mm²	Farbe	Bohrung	D1 mm	D2 mm	D3 mm	Preis Euro je 100 Stück	
							1 VE	5 VE
10053	0,1 - 0,5	gelb	M3	1,0	3,2	3,2	7,70	7,20
10054	0,1 - 0,5	gelb	M4	1,0	3,2	4,3	8,70	8,10
10055	0,1 - 0,5	gelb	M5	1,5	3,2	5,3	8,70	8,10
10013	0,5 - 1,5	rot	M3	1,6	4,1	3,2	6,50	6,10
10135	0,5 - 1,5	rot	M3,5	1,6	4,1	3,7	6,50	6,10
10014	0,5 - 1,5	rot	M4	1,6	4,1	4,3	5,90	5,50
10015	0,5 - 1,5	rot	M5	1,6	4,1	5,3	6,50	6,10
10016	0,5 - 1,5	rot	M6	1,6	4,1	6,5	8,90	8,30
10018	0,5 - 1,5	rot	M8	1,6	4,1	8,4	8,90	8,30
10110	0,5 - 1,5	rot	M10	1,6	4,1	10,5	14,90	13,90
10253	1,5 - 2,5	blau	M3	2,3	4,5	3,2	6,50	6,10
12535	1,5 - 2,5	blau	M3,5	2,3	4,5	3,7	6,50	6,10
10254	1,5 - 2,5	blau	M4	2,3	4,5	4,3	6,50	6,10
10255	1,5 - 2,5	blau	M5	2,3	4,5	5,3	7,20	6,70
10256	1,5 - 2,5	blau	M6	2,3	4,5	6,5	8,30	7,70
10258	1,5 - 2,5	blau	M8	2,3	4,5	8,4	8,30	7,70
12510	1,5 - 2,5	blau	M10	2,3	4,5	10,5	15,90	14,80
12512	1,5 - 2,5	blau	M12	2,3	4,5	13,0	25,40	23,70

weitere Größen Quetschkabelschuhe auf Anfrage

Flachsteckhülsen, isoliert

Merkmale:

aus CuZn, von 1,0 - 6,0 mm² nach DIN 46245 und ähnliche Ausführung
 Oberfläche galvanisch verzinkt
 mit aufgeweiteter Isolierhülle aus Polyamid und Cu-Innenhülle
 spezielle Zulassung nach UL E128651
 Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
 Verpackungseinheit 100 Stück/Pack




Best.-Nr.	Querschnitt mm²	Farbe	Steckbreite	Steck-mm	L1 mm	L2 mm	D1 mm	Preis Euro je 100 Stück	
								1 VE	5 VE
20051	0,1 - 0,5	gelb	2,8	0,5	16,4	6,4	1,0	10,00	9,40
20052	0,1 - 0,5	gelb	2,8	0,8	16,4	6,4	1,0	11,10	9,90
20011	0,5 - 1,5	rot	2,8	0,5	17,5	8,0	1,6	6,90	6,40
20012	0,5 - 1,5	rot	2,8	0,8	17,5	8,0	1,6	6,90	6,40
20013	0,5 - 1,5	rot	4,8	0,5	18,0	6,0	1,6	7,30	6,80
20014	0,5 - 1,5	rot	4,8	0,8	18,0	6,0	1,6	7,30	6,80
20015	0,5 - 1,5	rot	6,3	0,8	22,2	7,5	1,6	7,40	6,90
20251	1,5 - 2,5	blau	2,8	0,5	18,0	8,0	2,3	7,40	6,90
20252	1,5 - 2,5	blau	2,8	0,8	18,0	8,0	2,3	7,40	6,90
20253	1,5 - 2,5	blau	4,8	0,5	18,0	6,0	2,3	7,80	7,30
20254	1,5 - 2,5	blau	4,8	0,8	18,0	6,0	2,3	7,80	7,30
20255	1,5 - 2,5	blau	6,3	0,8	21,0	7,4	2,3	7,80	7,30
20256	1,5 - 2,5	blau	8,0	0,8	25,0	9,5	2,3	8,90	8,30
20265	2,5 - 6,0	gelb	6,3	0,8	21,0	7,5	3,6	11,30	10,60
20067	2,5 - 6,0	gelb	9,5	1,2	26,5	12,0	3,6	20,60	19,20

Flachsteckhülsen, vollisoliert

Merkmale:

aus CuZn, von 1,0 - 6,0 mm² nach DIN 46245 und ähnliche Ausführung
 Oberfläche galvanisch verzinkt
 mit aufgeweiteter Isolierhülle aus Polyamid und Cu-Innenhülle
 spezielle Zulassung nach UL E128651
 Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +105 °C
 Verpackungseinheit 100 Stück/Pack



Best.-Nr.	Querschnitt mm²	Farbe	Steckbreite	Steck-mm	L1 mm	L2 mm	L3 mm	Preis Euro je 100 Stück	
								1 VE	5 VE
30011	0,5 - 1,5	rot	2,8	0,5	20,0	8,0	1,6	10,00	9,30
30012	0,5 - 1,5	rot	2,8	0,8	20,0	8,0	1,6	10,00	9,30
30013	0,5 - 1,5	rot	4,8	0,5	18,0	6,0	1,6	10,20	9,50
30014	0,5 - 1,5	rot	4,8	0,8	18,0	6,0	1,6	10,30	9,60
30015	0,5 - 1,5	rot	6,3	0,8	21,0	7,5	1,6	10,80	10,10
30251	1,5 - 2,5	blau	2,8	0,5	20,0	8,0	2,3	12,80	12,00
30252	1,5 - 2,5	blau	2,8	0,8	20,0	8,0	2,3	16,30	15,20
30253	1,5 - 2,5	blau	4,8	0,5	18,0	6,0	2,3	10,80	10,10
30254	1,5 - 2,5	blau	4,8	0,8	18,0	6,0	2,3	10,80	10,10
30255	1,5 - 2,5	blau	6,3	0,8	21,0	7,4	2,3	10,80	10,10
30256	2,5 - 6,0	gelb	6,3	0,8	21,0	7,5	3,6	14,10	13,10

Weitere Kabelverbinder erhalten Sie bei uns auf Anfrage!