

## Bauer Kippbehälter

Höhe x Länge x Breite 1070 x 1420 x 1560 mm, Inhalt 1 m<sup>3</sup>, Traglast 1000 kg, Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau, Unterbau Einfahrtaschen



Artikelnummer: 139836

## Bauer Kippbehälter mit Abroll-Automatik

Kippbehälter

- Höhe x Länge x Breite 1070 x 1420 x 1560 mm
- Inhalt 1 m<sup>3</sup>
- Traglast 1000 kg
- Gewicht 218 kg
- Einfahrtasche x Einfahrtbreite 90 x 200 mm
- Einfahrtaschenabstand 600 mm
- Kippfunktion manuell über Zugseilriegelung
- Abrollautomatik durch günstigen Lastschwerpunkt
- selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastschwerpunkt und automatisches Einrasten der Kippsicherung
- Mit Kettensicherung gegen Abrutschen
- Hohe Stabilität durch umlaufende gekantete Randverstärkung
- Robuste Konstruktion aus Stahl mit Lackierung in RAL5012 Lichtblau
- Unterbau Einfahrtaschen

## Technische Details

Behältertyp	Kippbehälter	Unterbau	Einfahrtaschen
Inhalt	1 m <sup>3</sup>	Einfahrtaschenhöhe	90 mm
Höhe	1070 mm	Einfahrtaschenbreite	200 mm

Länge	1420 mm	Einfahrtaschenabstand	600 mm
Breite	1560 mm	Einfahrbreite	600 mm
Traglast	1000 kg	Ablasshahn	nein
Material	Stahl	Sicherheitsausstattung Behälter	Sicherungskette
Wand Ausführung	Vollblech	stapelbar	nein
Stabilität / Aussteifung / Verst	umlaufende gekantete Randverstärkung	nestbar	nein
Kippfunktion	manuell	Oberfläche	lackiert
Kippausführung	Abrollautomatik	Farbe	blau // RAL5012
Rückschwenkfunktion	selbstständiges Rückschwenken durch günstigen Lastenschwerpunkt	Farbe Ausführung	blau // RAL5012
Kippsicherung	Kippsicherung automatisch	Deckel	als Zubehör (nicht enthalten)
unterfahrbar	ja	Gewicht	218 kg

## Zubehör

139842



2 Lenk- und 2 Bockrollen, für Kippbehälter, Bereifung Polyamid, Traglast 1000 kg, Rad Ø 180 mm