

Kraftstoffentsorger

Auffangvolumen 90 l, Fördermenge
7,5 l/min, Höhe x Breite x Tiefe 1150 x
610 x 600 mm

Artikelnummer: 141871



Kraftstoffabsauggerät

Kraftstoffentsorger

- Auffangvolumen 90 l
- Fördermenge 7,5 l/min
- Höhe x Breite x Tiefe 1150 x 610 x 600 mm

Technische Details





| | | | |
|----------------------|---------------------|---------|---------|
| Gefahrstoff-Lagertyp | Entsorgung | Höhe | 1150 mm |
| Entsorgungstyp | Kraftstoffentsorger | Breite | 610 mm |
| Auffangvolumen | 90 l | Tiefe | 600 mm |
| Fördermenge | 7,5 l/min | Gewicht | 41,5 kg |

Dazu passt auch ...

141935



Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm

| | | |
|--------|---|--|
| 141938 |  | Warnschild, Achtung/Gefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in gelb, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm |
| 141940 |  | Verbotsschild, Einfahrt gesperrt, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in rot, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm |
| 141947 |  | Gebotsschild, Pfeil, Bodenaufsteller, aus Kunststoff in blau, Höhe x Breite x Tiefe 600 x 275 x 270 mm |
| 500545 |  | Augenschutzschrank, Füllung: Augenspülflaschen, Augenklappe, Kompressen, Einmalhandschuhe, Vliesstofftücher, Höhe x Breite x Tiefe 350 x 280 x 130 mm, Ausstattung: 1 Boden, verschließbar mit Magnetverschluss, Konstruktion aus Stahl, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9010 Reinweiß |